



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダ	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装 (グレーッシュブラック)
2	グローブ	1	PMA (アクリル樹脂)	乳白
3	取付け枠	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装 (グレーッシュブラック)
4	取付けねじ	2	SUS (ステンレス鋼)	M6×23
5	ソケット	1	磁器	E26
6	遮熱板	1	AIP (アルミニウム)	—
7	固定支柱	2	SUS (ステンレス鋼)	$\phi 3.5$
8	端子台	1	磁器	2P
9	アース端子	1	SUS (ステンレス鋼)	M4
10	取付けねじ	3	SUS (ステンレス鋼)	M6
11	パッキン	1	EPTJM	黒 (枠用)

標準仕上: アクリル焼付塗装
 標準色: グレーッシュブラック
 適合アーム: JAT-2300
 受圧面積: 0.07m^2
 風力係数: 0.6

安全上のご注意	
▲警告	1. 器具とポールは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。 2. $\phi 114$ 、3のポールに取り付けないでください。落下の原因となります。 3. 振動のはげしい所、風速 60m/S 以上の所、積雪が 1m 以上の所、(使用する場合は必ず除雪を行ってください) 塩害地域では使用しないでください。落下、感電の原因となります。
▲注意	1. 器具取り付け前にポールを先端部まで塗装してください。器具内にポール先端部の一部が露出します。 2. 適合ポールは適合径($\phi 76.3$)の板厚 $t 3.2\text{mm}$ 以下のものを使用してください。ホルダが取付けられない原因となります。 3. 適合アームは、適合機種をご使用ください。

組み合わせ形名	本体形名	グローブ形名
HG-13000WK	HG-130	G-100W (乳白)

適合ランプ	
水銀ランプ	HF40~100X (・S) HF40~100X・D H40~100
高圧ナトリウムランプ	NH75 (F)・L NH70 (F) NHT50~100 (F) SD
メタルハライドランプ	M (F) 100・L-J/BD MT70

透明形ランプ(H100, M100・L-J/BD) は使用しないでください。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
-	HIDランプ 左記による	1.7	HG-13000WK
承認 担当			東芝HID照明器具
松野 古閑		図番	
単位 mm 第三角法			AA2010-01021-01
東芝ライテック株式会社			