



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダ	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装 (グレーイッシュブラック)
2	グローブ	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白
3	取付け枠	1	SPC (鋼板) t1.6	MFZn
4	取付けねじ	3	SUS (ステンレス鋼)	M6×23
5	ソケット	1	磁器	(E39)
6	遮熱板	2	AlP (アルミニウム)	—
7	固定支柱	2	SUS (ステンレス鋼)	φ5. 3
8	端子台	1	磁器	2P
9	アース端子	1	SUS (ステンレス鋼)	M4
10	取付けねじ	3	SUS (ステンレス鋼)	M6×15

ポールとの固定方法

適合アーム: JAT-2300
 受圧面積: 0. 15 m²
 風力係数: 0. 6

安全上のご注意	
△警告	1. 器具とポールは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。 2. φ114. 3のポールに取り付けないでください。落下の原因となります。 3. 振動のはげしい所、風速60m/S以上の所、積雪が1m以上の所、(使用する場合は必ず除雪を行ってください) 塩害地域では使用しないでください。落下、感電の原因となります。
△注意	1. 器具取り付け前にポールを先端部まで塗装してください。器具内にポール先端部の一部が露出します。 2. 適合ポールは適合径(φ76. 3)の板厚t3. 2mm以下のものを使用してください。ホルダが取り付けられない原因となります。 3. 適合アームは、適合機種をご使用ください。

組み合わせ形名	本体形名	グローブ形名
HG-43000WK	HG-430	G-300W (乳白)

適合ランプ	
水銀ランプ	HF200~300X (・S) HF200~300X・D H200~300
高圧ナトリウムランプ	NH110~270 (F) (D)・L (-N) NH110~270 (F) TW・L (-N) NH150~250 (F)・TW NH150~250 (F) S (H) D・L
メタルハイドランプ	M (F) 250~300・L-J2/BD-PS
セラミック メタルハイドランプ	M230 (F) CE/L-W/BUD MF250~300CHE-W
チョークレス水銀ランプ	BHF200-220V 250W, 300W

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
-	HIDランプ 左記による	3. 1	HG-43000WK
承認	担当	図番	東芝HID照明器具
松野	古閑	AA2006-03740-03	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	