



TOSHIBA 195.5 225



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シ ャ ー シ	1	SPC t1.4	MFZn-C
2	化 粧 枠	1	ABS	下表参照
3	カ バ ー	1	アクリル	
4	ソ ケ ッ ト	1	ユ リ ア	A1U
5	照度センサユニット	1	ユ リ ア	DIK-1204
6	取 付 ツ メ	3	ABS	
7				
8				



- ・ 2 個用埋込用スイッチボックス取付専用
(スイッチカバー・塗代カバー付には取付不可)
- ・ 取付面に、96mm×96mmの開口部を設けてください。
開口部の寸法がこれより小さい場合、化粧枠が取り付けられないことがあります。

形 名	化 粧 枠 色
IG-2680	オフホワイト(W-30)
IG-2682	ライトベージュ(W-5)

- ・ この器具は、照度センサーのはたらきにより、器具の周囲が暗くなる(約15~30lx)と自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。
(ご注意)① 昼間でも薄暗い場所に取り付けた場合、常時点灯することがありますので、ご注意ください。
- ② 照度センサー部の近くにものを置いたり、センサー部を被ったりしますと、点灯する場合があります。
- ③ 器具の前に、鏡や白い物等を置いた場合、器具自体の光によりセンサーがはたらき、点滅をくり返すことがあります。
- ④ 夕方や早朝など、周囲の明るさが変化しているとき、一時的に、点滅をくり返す場合がありますが、周囲が暗くなるか、明るくなれば、点滅は止まります。この場合、故障ではありません。
- ⑤ 通路などに複数の器具を取り付けた場合、点灯および消灯する時間は、取り付け場所・環境により異なることがあります。
- ・ ランプは、ベビー球100V5Wを必ずご使用ください。

器具	適合光源	質量(kg)	形 名	品 名
100	ベビー電球 5W×1	0.2	IG-2680, 2682	東芝電球直付器具
設計	担当	検図	承認	図 番
馬井	馬井	馬井	馬井	L6689/B
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	