






インサートボルト（器具取付ボルト）器具内寸法
注）A寸法は、30mmを超えないようにしてください。

取付寸法図



注意事項


1. ネオアークビーム専用器具です。必ず「ネオアークビーム用安定器」をご使用ください。
2. イグナイターは、高圧パルス停止機能付ですので、電源投入後20分間経過しますと、パルスは自動的に停止します。ランプ取付後、20分間以上点灯しない場合は電源を切りランプを確認してから再度電源を入れてください。
3. 器具内部からイグナイターのうなり音が若干発生します。住宅など静かな場所を使用する場合は注意してください。



配線図

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、天井取付専用です。壁面や床面には取り付けないでください。
- ・器具の取り付けは、凹凸面の無い平滑な所に取り付けてください。
- ・特に振動の激しい所、不安定な所には、取り付けないでください。十分強度のある面に取り付けてください。指定外の取付を行うと、器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。



形名	本体、取付サポート
HZ-1500(W)	メラミン焼付塗装・白
HZ-1500(K)	メラミン焼付塗装・黒

屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	品名	図番
	HIDランプ ネオアークビーム150W (ランプ別売)	3.5	HZ-1500(W) (K)	東芝HID直付器具	H5103/C
設計	担当	検図	承認	図番	発行
松田	深津	室伏	高野		
単位	mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社