






部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ランプカバー	1	アルミ ㉴1.0	メラミン焼付塗装 下表参照
2	ソケットカバー	1	アルミ ㉴1.0	メラミン焼付塗装 下表参照
3	ソ ケ ッ ト	1	磁器	E26
4	ソケット金具	1	SGC ㉴1.0	
5	フレキシブルチューブ	1	SW-C SWRM	クロームメッキ
6	ク リ ッ プ	1	SEC ㉴1.0	メラミン焼付塗装 下表参照
7	中間スイッチ	1	ユリア	黒
8	電 源 コ ー ド	1	VFF	透明 コード有効長1700

	KFB-1200	KFB-1201	KFB-1202	KFB-1203
ランプカバー	メタリックシルバー	ホワイトパール	バイオレット	レッド
ソケットカバー	メタリックシルバー	ホワイトパール	バイオレット	レッド
クリップ	メタリックシルバー	ホワイトパール	バイオレット	レッド

特に注意

- 枕元やベッドでは、消し忘れ、寝返りなどにより布団がかぶり、火災の危険があります。絶対に使用しないでください。照射面から、50cm以上離してください。
- クリップがしっかり固定する場所を選んで取り付けてください。厚さ10mm～30mmの板材が適当です。丸棒やパイプは、器具が回転して向きが変わり、思わぬ事故の恐れがありますので避けてください。



電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
100	ネオボールZ EFD12ED ×1	0.5	KFB-1200, KFB-1201 KFB-1202, KFB-1203	東芝蛍光灯器具 クリップライト
設計	担当	検図	承認	図 番
高橋	高橋	清水	中島	Z20017/A
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社