




適合ランプ	ネオセラCE150W	MTS150CE, MD150CE, MT150CE		
	CDM150W	CDM-T150W, CDM-TD150W, CDM-TP150W		
使 用 場 所		屋 内 用		
定 格 周 波 数 (Hz)		50/60		
使用電圧変動範囲 (V)		94-259		
定 格 電 圧 (V)		100	200	242
入力電流	安 定 時 (A)	1.68	0.83	0.69
	始 動 時 (A)	1.68以下	0.83以下	0.69以下
	無 負 荷 時 (A)	1.68以下	0.83以下	0.69以下
入 力 電 力 (W)		167	164	163
力 率		高力率		
二次短絡電流 (A)		3.2		
二次電圧 (無負荷時) (V)		295		
ラ ン プ 電 流 (A)		1.7		
ラ ン プ 電 力 (W)		147		
質 量 (kg)		約1.2		

◎規格・試験方法

- 電気用品安全法技術基準 適合



◎仕様

- 適合電線：入力線…φ2.0及びφ1.6軟鋼単線を使用してください。
(皮むき長さ14mm～16mm)
：出力線…φ2.0及びφ1.6 600V耐圧ビニール絶縁電線と同等以上の電線を使用してください。
(皮むき長さ14mm～16mm)
：接地線…φ2.0及びφ1.6軟鋼単線を使用してください。
(皮むき長さ14mm～16mm)
- 出力配線長：最大配線長は2m以下。
- 適合ソケット：耐パルス型のもので使用してください。
- ケース材質：本体アルミ
側板SGC
側板SGC
- 絶縁階級：E種


◎使用条件

- 安定器周囲温度-5℃～40℃でご使用ください。
- 必ず接地 (D種接地工事) を行ってください。
- 高温、高湿、塵埃、ガス等特殊場所では本安定器を使用できないことがありますので、使用条件をお知らせください。
- 断熱施工は、不可です。断熱材を使用する場合は、一定の間隔 (10cm以上) をとって行ってください。
- 安定器を1ヶ所にとりまとめて設置する場合、安定器相互間は安定器の幅以上離れるようにし、通風をよくしてご使用ください。
- 安定器の設置方向は、銘板面を上側にし水平置きでご使用ください。
- 入力側速結端子の送り配線は、15A以下でご使用ください。
発熱して発煙、発火の原因となることがあります。

◎注意事項

- 電線の皮むき長さは14mm～16mmとし、確実に奥まで差し込んで接続してください。不完全な場合、接続不良による発熱、焼損の原因となることがあります。
- 電線の接続は、安定器の入力側速結端子にNと表示されている端子 (N端子) に、電源線の接地側を接続してください。出力側速結端子のL端子は口金のねじ側に、H端子は中心接点側に必ず接続してください。逆に接続しますと始動不良、保護機能の不動作等の不具合、及び口金のねじ側が高圧となるなど、不点灯、感電、焼損の原因となることがあります。
- 速結端子と接続した電線には、張力を加えないでください。接続部での断線、絶縁破壊、接続不良による発熱により、不点灯、感電、火災の原因となることがあります。
- 二次側配線を正しく器具に接続してから電源を入れてください。
二次側配線が地絡した場合、安定器が破損します。
- “高圧注意” ランプ始動のため5kVの高圧パルスが二次側に発生します。
取付け工事、ランプ交換時は、必ず電源を切って行ってください。又、接続部は確実に絶縁処理を行ってください。
- 高圧パルスは20分間断続的に発生します。
ランプにより点灯しづらい場合がありますが通電状態のまま暫くお待ちください。
- 点灯直後、ランプがちらついたり、安定器が唸りますが異常ではありません。安定状態 (約3分後) に移行すると収まります。
- 放熱構造や取付け構造の改造等による変更はしないでください。
- 施工方法、使用方法によっては、電波障害 (コンピュータのエラー、ラジオ・テレビのノイズ等) が生じることがあります。
- ランプが異常な時、電源が異常な時は保護回路が動作し、消灯します。保護回路が動作した場合、5秒以上電源を切ってから電源を再投入してください。
- 国内専用です。海外での使用はできません。
- 仕様は、予告なしに変更する場合があります。

配線図



安全に関するご注意

商品を安全に使用いただくためにはカタログ及び取扱説明書を参照いただく必要があります。

形名	1.5CEP-6206		品名	東芝セラミックメタルハライド灯電子安定器 150W 1灯用 100V-242V 非調光
				AA2007-02964-03
承認	担当	図番	東芝ライテック株式会社	
工藤	荻野			
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年04月21日>